

instaquim®

Abrillantador per a aigües dures

Deterbrill



Català

Additiu per a l'última esbandida, especialment dissenyat per al rentat automàtic de la cristalleria. Incorpora agents assecants i antiescumejants d'alta eficàcia, evita la formació de dipòsits calcaris i proporciona una brillantor excel·lent i una transparència total. No deixa olors ni sabors residuals que puguin contaminar les peces rentades.

Dosis i mode d'ús:

Les dosis d'ús oscil·len entre 0.1 i 0.5 g/l, a una temperatura entre 65 i 80°C. Per millorar el rendiment es recomana la dosificació automàtica.

Dades tècniques:

Aspecte: Líquid blau transparent.

pH: 2.5 +/- 0.5

Components principals:

Conté tensioactius no iònics 5-15 %. Alcohol C10-C12 etoxilat/propoxilat.

Presentació:

10 kg, 20 kg.

Precaucions de utilització o manipulació:

NO INGERIR

H318 Provoca lesions oculars greus.

P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.

P262 Evitar el contacte amb els ulls, la pell o la roba.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB

ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.

P310 Trucar immediatament a un CENTRE DE TOXICOLOGIA o a un metge.

No mesclar amb altres productes químics.

Revisió::

9

Data::

27/02/2023

Español

Deterbrill és un abrillantador para aguas duras: diseñado para su uso en el último aclarado del lavado automático de cristalería en máquina. Incorpora agentes secantes y antiespumantes de alta eficacia, evita la formación de depósitos calcáreos y proporciona brillo y transparencia total. No deja olores ni sabores residuales. Sin fosfatos, sin EDTA, sin NTA, sin amoníaco, sin cloro y sin perfume.

APLICACIONES

- Cristalería en lavavajillas industriales y profesionales
- Aclarado final en líneas de lavado automático de hostelería y restauración
- Equipos de lavado para copas, vasos y piezas de vidrio

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Las dosis de empleo oscilan entre 0,1 y 0,5 g/l, a una temperatura de trabajo entre 65 y 80 °C. Para mejorar el rendimiento y la precisión se recomienda la dosificación automática. Añadir en el circuito de aclarado final de la máquina lavadora. No aplicar manualmente.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido azul transparente
pH	2,5 ± 0,5
Dosis de uso	0,1 – 0,5 g/l
Temperatura de trabajo	65 – 80 °C
Presentación	10 kg · 20 kg
Conservación	Entre 5 °C y 30 °C · evitar luz solar directa

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

NO INGERIR.: No mezclar con otros productos químicos.

- H318: — Provoca lesiones oculares graves.
- P102: — Mantener fuera del alcance de los niños.
- P262: — Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P305+P351+P338: — EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310: — Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Para información completa de manipulación, conservación y eliminación, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS): a Instaquim.

Revisión 9 · 27/02/2023

Atención!/Warning!



Detervic S.A.

Poïgon Industrial Can Malloles

Sant Llorenç Desmunts, 32

08500 Vic

Barcelona

T 938 891 344

F 93 889 16 40

info@instaquim.com

instaquim.com